

符号	地址	注释
First_Scan_On	SM0.1	仅在第一个扫描周期时接通

5 输入注释

符号	地址	注释
Always_On	SM0.0	始终接通

MAIN x SBR\_0 INT\_0

HSC0\_CV SMD38 HSC0新当前值

4 输入注释

符号	地址	注释
First_Scan_On	SM0.1	仅在第一个扫描周期时接通

5 输入注释

程序注释

1 程序段注释

状态图表

地址	格式	注释	变量
VD2	浮点		
水输入压力VD32	浮点		
水输出压力VD36	浮点		
氢气输出压力VD40	十六进制		
水输出温度VD44	十六进制		
氢气输出温度VD48	无符号		
湿度之温度VD52	浮点		
湿度VD56	浮点		
一氧化碳量VD68	浮点		